

COLLECTEUR

Réf : 954

Eau sanitaire froide et chaude 90°C max
Chauffage
Entraxe des sorties 50mm en 1/2 "
Portée de joint sur G1/2' mâle
Languette d'identification du fluide



MATERIAUX :

-Laiton type CW617N

Traitement de surface

Grenaillage

INSTRUCTION DE MONTAGE :

S'assurer avant montage que la tuyauterie est propre.

S'assurer de l'adéquation entre le matériel et l'installation

Utiliser des clés adaptées aux dimensions du collecteur (clé à griffe proscrite)


Ne pas serrer dans un étau, ne pas braser, ne pas souder, sous peine de détériorations

Utiliser du ruban PTFE, des joints neufs ou une résine anaérobie pour réaliser les étanchéités.

Filasse interdite.

Ne pas appliquer un couple de serrage supérieur à 30Nm.

Les recommandations ci-dessous n'impliquent pas de notre part une garantie mais mettent en évidence certaines d'actions obligatoires (soulignées dans le texte) qui, si elles n'étaient pas respectées, pourraient compromettre la sécurité du personnel ainsi que la pérennité du matériel.



REF chromé/brut	Nb de sorties	F/B	ØA	L	Poids kg
954-1A	2	15	3/4"	112	0.232
954-1B	3	15	3/4"	160	0.343
954-1C	4	15	3/4"	210	0.462
954-1D	5	15	3/4"	260	0.533
954-1E	2	15	1"	112	0.342
954-1F	3	15	1"	160	0.481
954-1G	4	15	1"	215	0.580
954-1H	5	15	1"	260	0.669
954-1I	6	15	3/4"	310	0.639
954-1J	6	15	1"	315	0.814

Certification :

- Attestation sur l'honneur

VISA BE



VISA QUALITE

